

移動式簡易ミストボックス

着替え不要・約10秒で全身ミスト
軽量・コンパクトらくらく設置

安心対策

イメージアップ

キープクリーン



※写真はウォークスルータイプです。ウォークインタイプ(出入口1ヵ所)の生産も可能です。
※写真の吸水マットは付属していません。

通院・登院
リスク軽減

約10秒で全身ミストの効率設計
着替えなどの手間要らず

工事不要
簡単設置

軽量・キャスター付きのため
運搬や移動も簡単
○フレーム重量17.8kg


簡単組立式

完成品でのお届けも可能
分解してコンパクトに収納
○完成寸法 (cm) / 100 (W) x 100 (D) x 210 (H)

低コスト

適正なノズル配置と噴霧量により
次亜塩素酸水*使用量を抑制
○1回25mL使用/20Lタンクの場合約800回分

噴霧する液体は「水道水」を正しくの方法で電解精製された低酸性 (pH=8.40-9.00ppm濃度) の「次亜塩素酸水」のみをご使用ください。
次亜塩素酸ナトリウムや酸、強酸性の次亜塩素酸およびアルコール類は使用厳禁とさせていただきます。
また、アレルギー体質などは十分に注意してご使用ください。



お気軽に
お問い合わせ
ください。

※次亜塩素酸水による新型コロナウイルスの不活化については大学等の研究機関でも検証されています。また人体への安全性が極めて高いことが知られています。

移動式簡易ミストボックス

各自治体の「新型コロナウイルス対策補助金」に対応しています

安心対策

キープクリーン

イメージアップ

ウォークイン or ウォークスルー



屋内外
設置可

効率良く
全身ミスト

着替え不要・約10秒で全身ミスト
軽量・コンパクトらくらく設置

どちらのタイプも生産可能

ミスト噴霧により床が濡れることがありますので、吸水マット等の併用をお勧めします。
次亜塩素酸水は紫外線に弱いので屋内への設置を推奨します。



キャスター

軽量・キャスター付きのため簡単移動

人感センサ
or
手動スイッチ

どちらも約10秒後に噴霧が自動停止します。
手動スイッチは、軽くボタンを押すと噴霧開始します。

電動ポンプ



※次亜塩素酸水は
お客様でご用意ください。

改良等によりポンプの仕様が写真と異なる場合があります。

お電話またはメールにて、
お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ】

株式会社TORIST

名古屋市中村区名駅南3-6-6名駅ユタカビル

TEL 052-799-3248 FAX 052-799-3246

e-mail store@torist.co.jp